




Kohteesta heijastava valokenno

ORT-V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sähköiset tiedot	
Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevähvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Lähdöt	
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	< 300; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	25 x 10 x 15
Materiaalit	PPO modifioitu
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

OR0016




Kohteesta heijastava valokenno

ORT-V

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Liitäntä



1 = lähetin
2 = vastaanotin
Johdinvärit :
RD = punainen
WH = valkoinen
screen = vaippa