


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

ORS-V/6M

Mitat	[mm]	25 x 10 x 15
Materiaalit		PPO modifioitu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20212
--------------------	------------------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Liitäntä



RD =
screen =

Johdinvärit :
punainen
vaippa