




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OSS-000A



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Virrankulutus	[mA]	18
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	25
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	100
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä		ei



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OSS-000A

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1036
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	265
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210	
	ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5		
Liitäntä		

