


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FBOA/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 ajastimen potentiometri
2 potentiometri / herkkyys vastaanotin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

20...250 AC/DC

Suojausluokka

II

Lähdöt

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

10,5

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö AC

[V]

10,5

Minimikuormitus

[mA]

15

Maks. vuotovirta

[mA]

5

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö AC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Hetkellinen kuormitettavuus,
binäärilähtö

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kytkeätaajuus AC

[Hz]

25

Kytkeätaajuus DC

[Hz]

40

Oikosulkusuojaus

ei

Ylikuormitussuojaus

ei



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FBOA/T

Aikatoiminto	[s]	0,01...5
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm		
Liitäntä		

