


Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA/T

Poistuva tuote



- 1 ajastimen potentiometri
2 potentiometri / herkkyys
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtölinssi alemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	10,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	10,5
Minimikuormitus [mA]	15
Maks. vuotovirta [mA]	8
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA/T

Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	250; (350 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]	25
KytKentätaajuus DC [Hz]	25
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Aikatoiminto [s]	0,01...5

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 1000; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	261	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	269
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
--------------------	--

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210
	ruuvimeisseli

Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kohteesta heijastava valokenno

OST-FBOA/T

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea