


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OSS-00KG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1801



Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	264
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20210 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ² ; Läpivientiholkki: M20 X 1,5		
Liitäntä		

