


## Peilistä heijastava valokenno

OSR-FNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA5104

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 ajastimen potentiometri  
2 potentiometri / herkkyys  
vastaanotin ylemmässä linssissä  
lähetin alemmassa linssissä

## Tuotteen ominaisuudet

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Valolaji | infrapuna             |
| Kotelo   | suorakaiteenmuotoinen |

## Sovellutus

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
|------------------|-------------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...55 DC   |
| Virrankulutus [mA] | 30; ((24 V)) |
| Suojausluokka      | II           |
| Napaisuussuojaus   | kyllä        |
| Valolaji           | infrapuna    |
| Aallonpituus [nm]  | 950          |

## Lähdöt

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                             | NPN                                           |
| Lähtötoiminto                                 | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5                                           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250                                           |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 100                                           |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä                                         |



## Peilistä heijastava valokenno

OSR-FNKG

|                                                    |                                    |                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Oikosulkusuojaustyyppi                             | tahdistettu                        |                    |
| Ylikuormitussuojaus                                | kyllä                              |                    |
| Tunnistusalue                                      |                                    |                    |
| Toimintaetäisyys [m]                               | < 10; (Prismapeili Ø 80 E20005)    |                    |
| Toimintaetäisyys säädettävä                        | kyllä                              |                    |
| Käyttöolosuhteet                                   |                                    |                    |
| Ympäristölämpötila [°C]                            | -25...80                           |                    |
| Suojausluokka                                      | IP 65                              |                    |
| Hyväksynnät / testit                               |                                    |                    |
| EMC                                                | EN 60947-5-2                       |                    |
| Mekaaniset tiedot                                  |                                    |                    |
| Kotelo                                             | suorakaiteenmuotoinen              |                    |
| Mitat [mm]                                         | 80 x 28 x 95                       |                    |
| Materiaalit                                        | PPO modifioitu                     |                    |
| Materiaali linssi                                  | lasi                               |                    |
| Näytöt / käyttöelementit                           |                                    |                    |
| Näyttö                                             | Tilanosoitus                       | 1 x LED, keltainen |
| Tarvikkeet                                         |                                    |                    |
| Toimitettavat osat                                 | Asennuskulmarauta<br>ruuvimeisseli |                    |
| Huomautuksia                                       |                                    |                    |
| Pakkausyksikkö                                     | 1 kpl                              |                    |
| Sähköinen liitäntä                                 |                                    |                    |
| liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm |                                    |                    |
| Liitäntä                                           |                                    |                    |

