


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FPKG/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OS5013

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 ajastimen potentiometri
2 potentiometri / herkkyys
vastaanotin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FPKG/T

Aikatoiminto	[s]	0,01...5	
Tunnistusalue			
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin	
Toimintaetäisyys	[m]	< 20	
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	luokka B	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	0,276	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	80 x 28 x 95	
Materiaalit		PPO modifioitu	
Materiaali linssi		lasi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210 ruuvimeisseli		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		
Sähköinen liitäntä			
liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5			
Liitäntä			

