


Peilistä heijastava valokenno

OSP-FPKG

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: O4P500

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 ajastimen potentiometri
 2 potentiometri / herkkyys
 vastaanotin ylemmässä linssissä
 lähtetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	25; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5



Peilistä heijastava valokenno

OSP-FPKG

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	250
binäärilähtö DC	
KytKentätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Toimintaetäisyys [m]	6; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	634	

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	275,2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20210
	ruuvimeisseli

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Peilistä heijastava valokenno

OSP-FPKG

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä

