


Peilistä heijastava valokenno

OSP-FNKG/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 ajastimen potentiometri
2 potentiometri / herkkyys
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtölinssi alemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	25; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	40
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu



Peilistä heijastava valokenno

OSP-FNKG/T

Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,01...5

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 6; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta ruuvimeisseli

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ²		

Liitäntä		
----------	--	--

