


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OT5009

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



vastaanotin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...55 DC

Virrankulutus

[mA]

30; ((24 V))

Suojausluokka

I

Napaisuussuojaus

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Lähtötoiminto

kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

2,5

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

250

KytKentätaajuus DC

[Hz]

150

Oikosulkusuojaus

kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi

tahdistettu

Ylikuormitussuojaus

kyllä



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin	
Toimintaetäisyys [m]	< 3	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]	75 x 19 x 30	
Materiaalit	PBT	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
2 1 3 4 		



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OTE-FPKG/US-100-IPF STÜRSICHER

Liitäntä

