


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OTE-FPKG/24V/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 potentiometri
vastaanotin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...36 DC
Virrankulutus [mA]	30; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkeätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue



Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OTE-FPKG/24V/6M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75 x 19 x 30
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta