

Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OTS-00KG/24V/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OT5008

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 potentiometri
lähetindiodi molemmissa linsseissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	18...36 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Toimintaetäisyys säädettävä	ei



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OTS-00KG/24V/6M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75 x 19 x 30
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
BU = ruskea
 sininen