


Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5H503 + E21085

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

vastaanotin alemmassa linssissä
lähtetin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 60
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	950

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	komplementti



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CPKG

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,9
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	700
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	50...700; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	35
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	220
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Materiaalit		ABS
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1	
	ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CPKG

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen