




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OUS-00KG



lähetindiodi molemmissa linseissä




Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	infrapuna	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 6
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	734
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1801



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OUS-00KG

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	138
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20211
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		
		
BN =	Johdinvärit :	
BU =	ruskea	
BK =	sininen	
	musta	