





Peilistä heijastava valokenno

OUR-DPKG



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	160
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,15...3; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	262
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Peilistä heijastava valokenno

OUR-DPKG

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]		694	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		150	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]		28 x 16 x 51	
Materiaalit		PPO modifioitu	
Materiaali linssi		lasi	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20211	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



BN	ruskea
BU	sininen
BK	musta



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

