



Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OU5070

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	950

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirjas kytKentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	160
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue


Toimintaetäisyys	[m]	0,15...3; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	262



Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/6M

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	0,298
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat		[mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit		PPE modifioitu	
Materiaali linssi		lasi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20211	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta



Peilistä heijastava valokenno

OUR-HPKG/6M

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

