





Peilistä heijastava valokenno

OUP-HPKG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OU5080

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	30; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	160
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue


Toimintaetäisyys	[m]	0,15...1,5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä



Peilistä heijastava valokenno

OUP-HPKG/6M

Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	475
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67
Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	luokka B
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus
	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta



Peilistä heijastava valokenno

OUP-HPKG/6M

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

