


Diagnostiikkayksikkö optoelektronisille antureille

OV-110/10-55VDC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	40; (24 V)

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Kytkeätaajuus DC	[Hz]100

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	135,5
Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Materiaalit		PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Säätöapu	1 x LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Diagnostiikkayksikkö optoelektronisille antureille

OV-110/10-55VDC

Sähköinen liitäntä

liittimet: 12 x ...2,5 mm²

Liitäntä



- 1 estosignaali
- 2 lähetin
- 3 vastaanotin
- 4 Lähtötoiminto
- OUT Transistorilähdöt