


Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-ABOA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7011 + E35061 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	sylinterinmuotoinen
--------	---------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Maks. jännitehäviö, binaärilähtö DC	[V]	10,5
Maks. jännitehäviö, binaärilähtö AC	[V]	10,5
Minimikuormitus	[mA]	15
Maks. vuotovirta	[mA]	7
Jatkuva kuormitettavuus, binaärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binaärilähtö DC	[mA]	50



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-ABOA

Hetkellinen kuormitettavuus, [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
binäärilähtö	
KytKentätaajuus AC [Hz]	20
KytKentätaajuus DC [Hz]	25
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tunnistusetäisyys, hystereesi [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 58 / L = 129
Materiaalit	kotelo: messinki valkoproonssipäällystetty
Materiaali linssi	lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	kuitukaapeli alumiini-kierreletkulla
--------------------	--------------------------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-ABOA

Liitântä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea