


Infrapunalämpötila-anturi

OWL-3506-ABOA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7001 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	syylinterinmuotoinen
--------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
-------------------	----------------

Napaisuussuojaus	ei
------------------	----

Lähdöt

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	10,5
---	------

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	10,5
---	------

Minimikuormitus [mA]	15
----------------------	----

Maks. vuotovirta [mA]	7
-----------------------	---

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
---	-----------------------

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
---	----

Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
--	------------------------

Kytkenätaajuus AC [Hz]	20
------------------------	----

Kytkenätaajuus DC [Hz]	25
------------------------	----

Oikosulkusuojaus	ei
------------------	----

Ylikuormitussuojaus	ei
---------------------	----

Tunnistusalue

Tunnistusetäisyys, hystereesi [%]	1...15
-----------------------------------	--------



Infrapunalämpötila-anturi

OWL-3506-ABOA

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea