




## Kohteesta heijastava valokenno

OWT-FPKG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OJ5000

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



lähetin alemmassa linssissä

## Tuotteen ominaisuudet

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Valolaji | punainen valo         |
| Kotelo   | suorakaiteenmuotoinen |

## Sovellutus

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
|------------------|--------------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                  |      |               |
|------------------|------|---------------|
| Käyttöjännite    | [V]  | 10...36 DC    |
| Virrankulutus    | [mA] | 35; ((36 V))  |
| Napaisuussuojaus |      | kyllä         |
| Valolaji         |      | punainen valo |
| Aallonpituus     | [nm] | 660           |

## Lähdöt

|                                          |      |                                               |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                        |      | PNP                                           |
| Lähtötoiminto                            |      | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC      | [V]  | 2,5                                           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC | [mA] | 200                                           |
| Kytkeätaajuus DC                         | [Hz] | 250                                           |
| Oikosulkusuojaus                         |      | kyllä                                         |
| Oikosulkusuojaustyyppi                   |      | tahdistettu                                   |
| Ylikuormitussuojaus                      |      | kyllä                                         |

## Tunnistusalue



|                              |      |                                          |
|------------------------------|------|------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                | [mm] | 1...150; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
| Maks. valonsäteen halkaisija | [mm] | 15                                       |
| Valonsäteiden mitat /        |      | suurimmalla tuntoetäisyydellä            |



## Kohteesta heijastava valokenno

OWT-FPKG/6M

| Käyttöolosuhteet                            |              |                          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Ympäristölämpötila                          | [°C]         | -25...60                 |
| Suojausluokka                               |              | IP 67                    |
| Hyväksynät / testit                         |              |                          |
| EMC                                         | EN 60947-5-2 |                          |
|                                             | EN 55011     | luokka B                 |
| Mekaaniset tiedot                           |              |                          |
| Kotelo                                      |              | suorakaiteenmuotoinen    |
| Mitat                                       | [mm]         | 36 x 60 x 10             |
| Materiaalit                                 |              | ABS lasikuituvahvistettu |
| Materiaali linssi                           |              | PMMA                     |
| Näytöt / käyttöelementit                    |              |                          |
| Näyttö                                      | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen       |
|                                             | käyttö       | 1 x LED, vihreä          |
|                                             | Toiminta     | 1 x LED, punainen        |
| Huomautuksia                                |              |                          |
| Pakkausyksikkö                              |              | 1 kpl                    |
| Sähköinen liitäntä                          |              |                          |
| Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> |              |                          |
| Liitäntä                                    |              |                          |



BN =  
 BU =  
 BK =

Johdinvärit :  
 ruskea  
 sininen  
 musta



## Kohteesta heijastava valokenno

OWT-FPKG/6M

### kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

