




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OWS-OKG/0,1M/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OJ5065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; ((36 V))
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 4
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	320
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OWS-OOKG/0,1M/US

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,026
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	36 x 60 x 10
Materiaalit		ABS lasikuituvahvistettu
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,1 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

