


Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-BPKG

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7011 + E35061 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

sylinterinmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-BPKG

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tunnistusetäisyys, hystereesi	[%]	1...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	940
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	sylinterinmuotoinen	
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäälystetty	
Materiaali linssi	lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuitukaapeli alumiini-kierreletkulla	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Poistuva tuote	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"		



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-5000-BPKG

Liitäntä

