


Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-BPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7011 + E35061 + E35065

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo

sylinterinmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...55 DC

Virrankulutus

[mA]

< 20

Suojaluokka

II

Napaisuussuojaus

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

Maks. jännitehäviö,
binäärilähtö DC

[V]

2,5

Jatkuva kuormitettavuus,
binäärilähtö DC

[mA]

400

Kytentätaajuus DC

[Hz]

1000

Oikosulkusuojaus

kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi

tahdistettu




Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-BPKG

Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tunnistusetäisyys, hystereesi	[%]	1...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	sylinterinmuotoinen	
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiaalit	kotelo: messinki valkoproonssipäällystetty	
Materiaali linssi	lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuitukaapeli alumiini-kierreletkulla	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Liitäntä

