


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	sylinterinmuotoinen
--------	---------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	< 20
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		400
KytKentätaajuus DC [Hz]		300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tunnistusetäisyys, hystereesi	[%]	1...15
-------------------------------	-----	--------



Infrapunalämpötila-anturi

OWF-9000-ANKG

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 129
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuitukaapeli alumiini-kierreletkulla
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"		