


Infrapunalämpötila-anturi

OWL-3506-ANKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	sylinterinmuotoinen
--------	---------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	400
KytKentätaajuus DC [Hz]	300
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tunnistusetäisyys, hystereesi [%]	1...15
-----------------------------------	--------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	sylinterinmuotoinen
--------	---------------------




Infrapunalämpötila-anturi

OWL-3506-ANKG

Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 200	
Materiaalit		kotelo: messinki valkopronssipäällystetty	
Materiaali linssi		lasi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"



Liitäntä

