


Turvavaloverho

OYA0610-50-2-12-P-1

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



- | | |
|---|---|
| T | lähetin |
| R | vastaanotin |
| 1 | LED 3-värinen punainen / vihreä / oranssi |
| 2 | LED keltainen |
| 3 | LED 2-värinen punainen/vihreä |



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Sähköinen rakenne	PNP
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Sovellutus

Suojatoiminto	kulunvalvonta henkilöiden tai ruumiinosien suojaus
---------------	--



Turvavaloverho

OYA0610-50-2-12-P-1

Sähköiset tiedot		
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	20
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	< 2
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	950
Vastaanotin		
Virrankulutus	[mA]	83
Lähtetin		
Virrankulutus	[mA]	42
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
OSSD-lähtöjen lukumäärä		2
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö	[mA]	400; (24 V)
Oikosulkusuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Suoja-alueen korkeus	[mm]	610
Resoluutio (tunnistuskky d)	[mm]	50
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti)	[m]	0...4
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti)	[m]	3...12
Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	6
Käyttöolosuhteet		
Sovellutukset		luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Varastointilämpötila	[°C]	-20...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	IEC 61496-1	
Iskunkestävyys	IEC 61496-1	
Tärinänkestävyys	IEC 61496-1	
Turvaluokitus		
ESPE tyyppi (IEC 61496-1)		2
Vastaa vaatimuksia		ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL c
		IEC 62061 SIL 1
Elinikä TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	2,8E-08



Turvaloverho

OYA0610-50-2-12-P-1

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	2365
Mitat	[mm]	663 x 28 x 30
Materiaalit		kotelo: alumiini; suojalasi: PC
Pituus L	[mm]	663

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	lähetin	1 x LED
	vastaanotin	2 x LED

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	asennuskulmarauta: 4
	uramutterit: 4
	Mutterit

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - lähetin


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - vastaanotin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 0,34 mm² johdinpinta-ala



Liitântä

