



Painekytin keraamisella mittakennolla


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: PP2001

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

tukee EPS- ja IO-Link-tiedonsiirtoa



- 1 7-segmenttinäyttö
- 2 ohjelmointipainike
- 3 liitäntä jännitesyötölle ja lähtösignaaleille
- 4 liitäntä EPS-anturille
- 5 kiinnitysmutteri



Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

teollisuuskäyttöön

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10,8...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 60
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Käynnistysviive	[s]	1,5

Lähdöt

Lähtösignaali		kytkinsignaali
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2



Painekeytkin keraamisella mittakennoilla

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat

Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms]	200
---------------------------------	-----

Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametrintimahdollisuudet	riippuen liitetystä anturista
----------------------------	-------------------------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Varastointilämpötila [°C]	-40...100
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	0,378
Mitat [mm]	100 x 34 x 48
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	LED, punainen
	Toimintonäyttö	7-segmenttinäyttö
	mittausarvot	7-segmenttinäyttö

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	välikaapelit: 0,8 m, parametrintiin offline-moodissa
--------------------	--

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------




Painekytin keraamisella mittakennolla

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu