




Painekytin keraamisella mittakennolla

PPA010-RBR14-ASIVG/US/ IV

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: PP7554 + AC5225

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	[bar]	0...10
Prosessiliitäntä		kierrelliäntä G 1/4 sisäkierre

Sovellutus

Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Malli		analogia-arvo (16 bittiä, sis. etumerkin)
Sovellutus		teollisuuskäyttöön
Aine		nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Min. rikkoutumispaine	[bar]	150
Painealue	[bar]	50
Painelaji		suhteellinen paine

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 25
Min. erotusresistanssi	[MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä



Painekeytkin keraamisella mittakennolla

PPA010-RBR14-ASIVG/US/ IV

Käynnistysviive	[s]	0,3
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	[bar]	0...10
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus		< ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
[% mittausalueesta]		
Lineaarisuuspoikkeama		< ± 1,5
[% mittausalueesta]		
Hystereesipoikkeama		< ± 0,1
[% mittausalueesta]		
Pitkäaikainen stabilisuus		< ± 0,1
[% mittausalueesta]		
Lämpötilakerroin 0-piste		0,2; (0...70 °C)
[% säätöalueesta / 10 K]		
Lämpötilakerroin mittausalue		0,3; (0...70 °C)
[% säätöalueesta / 10 K]		
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Varastointilämpötila	[°C]	-40...100
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD Klasse B
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	1 kV luokka A / 2 kV luokka B
	EN 55011 emissio	Level B
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,231
Materiaalit		ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään		100 miljoonaa
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna		ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	häiriö	LED, punainen

**Painekytin keraamisella mittakennolla**

PPA010-RBR14-ASIVG/US/ IV

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu

**Liitäntä**