




Upotettava hydrostaattinen painelähetin

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1				
Mittausalue	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa

Sovellutus

Malli	Kapillaariputki painekompensointia varten		
Sovellutus	teollisuuskäyttöön		
Aine	Nesteet		
Aineen lämpötila [°C]	-10...85		
Min. rikkoontumispaine	2,4 bar	35 psi	240 kPa
Painealue	2 bar	29 psi	200 kPa
Painelaji	suhteellinen paine		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Mittausperiaate	hydrostaattinen

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20
Maks. kuormitus [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 10 V) / 20 mA)
Oikosulkusuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Mittausalue	0...0,25 bar	0...250 mbar	0...3,63 psi	0...100,4 inH ₂ O	0...25 kPa
-------------	--------------	--------------	--------------	------------------------------	------------

Tarkkuus / poikkeamat

Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus))
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< 0,2 (BFSL)
Pitkäaikainen stabilisuus	< 0,2; (per vuosi)



Upotettava hydrostaattinen painelähetin

SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M FEP CABLE

[% mittausalueesta]	
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...85
Varastointilämpötila	[°C]	-30...80
Suojausluokka		IP 68

Hyväksynnät / testit

MTTF	[vuotta]	403
Painelaitedirektiivi		Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	650,6
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316); PA


Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm

Liitäntä



1: vaippa (kytketty koteloon)
 Johdinvärit :
 BN = ruskea
 GN = vihreä