

## Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä


moneo appliance

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: QHA210

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen



- 1 Jännitesyöttö
- 2 ääni
- 3 mikrofoni
- 4 COM-liitäntä x 2
- 5 VGA-liitäntä
- 6 DisplayPort-liitäntä
- 7 HDMI-liitäntä
- 8 USB-liitäntä x 4
- 9 Ethernet-liitäntä 2
- 10 Ethernet-liitäntä 1





## Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance

| Sovellutus                     |                                                                                                                        |                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sovellus                       | IT-laitteisto moneon käyttöä varten                                                                                    |                              |
|                                | muistikapasiteetin ja prosessointitehon välitys                                                                        |                              |
|                                | moneo-ohjelmisto esiasennettuna                                                                                        |                              |
|                                | Helppo käyttöönotto ilman erityistä IT-tietämystä                                                                      |                              |
| Sisältökuvaus                  | sis. käyttöylläpidon hallintajärjestelmän                                                                              |                              |
| Yhteensopivuus                 | voidaan käyttää IT-infrastruktuurista riippumatta                                                                      |                              |
|                                | voidaan integroida IT-verkkorakenteisiin milloin tahansa                                                               |                              |
| Liitettävyyys                  | liitännät antureille ja IT-verkolle                                                                                    |                              |
| Kunnossapito ja tuki           | sisäänrakennetut päivitys-, varmuuskopiointi- ja tukitoiminnot<br>Appliance Management System -hallintatyökalun avulla |                              |
| Sähköiset tiedot               |                                                                                                                        |                              |
| Käyttöjännite                  | [V]                                                                                                                    | 12...24 DC                   |
| Virrankulutus                  | [mA]                                                                                                                   | 2200; (24 V)                 |
| Lähdöt                         |                                                                                                                        |                              |
| Videolähtöjen lukumäärä        | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)                                                                                         |                              |
| Ohjelmisto / ohjelmointi       |                                                                                                                        |                              |
| Kieli                          | englanti                                                                                                               |                              |
| Sisältyvät lisenssit           | appliance management system (AMS)                                                                                      |                              |
| Lisenssiä koskeva huomautus    | laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen                         |                              |
| Käyttöjärjestelmä              | Debian Linux 10                                                                                                        |                              |
| Järjestelmävaatimukset         |                                                                                                                        |                              |
| Web-selain                     | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)                                 |                              |
| Liitännät                      |                                                                                                                        |                              |
| Tiedonsiirtoliitäntä           | Ethernet; RS232; USB                                                                                                   |                              |
| Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 2; (GBit)                                                                                                              |                              |
| RS232-liitäntöjen lukumäärä    | 2; (valittavissa BIOS:issa: RS232 / RS485)                                                                             |                              |
| USB-liitäntöjen lukumäärä      | 4; (USB 3.0)                                                                                                           |                              |
| Käyttöolosuhteet               |                                                                                                                        |                              |
| Ympäristölämpötila             | [°C]                                                                                                                   | -20...50                     |
| Varastointilämpötila           | [°C]                                                                                                                   | -40...85                     |
| Sallittu suht. ilmankosteus    | [%]                                                                                                                    | 95; (40 °C ei-kondensoituva) |
| Suojausluokka                  | IP 67; (pohjaosa: IP 21)                                                                                               |                              |
| Hyväksynnät / testit           |                                                                                                                        |                              |
| Iskunkestävyys                 | IEC60068-2-27                                                                                                          | 50 g 11 ms                   |
| Tärinänkestävyys               | IEC 60068-2-6                                                                                                          | 5 Grms / 10...500 Hz         |
| Mekaaniset tiedot              |                                                                                                                        |                              |
| Paino                          | [g]                                                                                                                    | 5653                         |
| Mitat                          | [mm]                                                                                                                   | 85 x 253 x 201               |
| Laitteisto                     |                                                                                                                        |                              |
| Piirisarja                     | Intel Q170                                                                                                             |                              |
| Prosessori                     | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz                                                                                  |                              |
| TPM-mikropiiri                 | V 2.0                                                                                                                  |                              |

# QHA200



## Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance

|             |              |
|-------------|--------------|
| BIOS        | AMI EFI BIOS |
| Työmuisti   | 8 GB DDR3    |
| Massamuisti | 128 GB SSD   |

### Huomautuksia

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Huomautuksia   | moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                                                       |