


Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance QHA210

moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen



- 1 Tilanositus-LED
- 2 on/off-kytkin
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet-liitäntä A
- 6 Ethernet-liitäntä B
- 7 DisplayPort-liitäntä x 2
- 8 Jännitesyöttö
- 9 maa

Sovellutus

Sovellus

IT-laitteisto moneon käyttöä varten

muistikapasiteetin ja prosessointitehon välitys

moneo-ohjelmisto esiasennettuna

Helppo käyttöönotto ilman erityistä IT-tietämystä

sisältäen konfigurointiin ja kunnossapitoon tarkoitetun laitehallintajärjestelmän (AMS)

voidaan käyttää IT-infrastruktuurista riippumatta

voidaan integroida IT-verkkorakenteisiin milloin tahansa

liitännät antureille ja IT-verkolle

sisäänrakennetut päivitys-, varmuuskopiointi- ja tukitoiminnot
Appliance Management System -hallintatyökalun avulla

Sisältökuvaus

Yhteensopivuus

Liitettävyy

Kunnossapito ja tuki



Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance QHA210

Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Tehonkulutus	[W]	21; (maksimi: 47)
Lähdöt		
Videolähtöjen lukumäärä		2; (DisplayPort)
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Sisältyvät lisenssit		appliance management system (AMS)
Lisenssiä koskeva huomautus		laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Käyttöjärjestelmä		Debian Linux 11
AMS		
Kieli		saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea
AMS-konsoli		
Kieli		englanti
Järjestelmävaatimukset		
Web-selain		Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		Ethernet; USB
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä		2; (Gbit)
USB-liitäntöjen lukumäärä		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95; (40 °C ei-kondensoituva)
Suojausluokka		IP 40
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1269,2
Mitat	[mm]	35 x 105 x 150
Laitteisto		
Proessori		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM-mikropiiri		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Työmuisti		8 GB
Massamuisti		256 GB SSD
Huomautuksia		
Huomautuksia		moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Pakkausyksikkö		1 kpl