


Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance QHA300

moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen



- 1 Tilanositus-LED
- 2 on/off-kytkin
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet-liitäntä A
- 6 Ethernet-liitäntä B
- 7 Ethernet-liitäntä C
- 8 DisplayPort-liitäntä x 2
- 9 Jännitesyöttö
- 10 maa

Sovellutus

Sovellus

IT-laitteisto moneon käyttöä varten

moneo-ohjelmisto esiasennettuna

moneo-ohjelmiston varmistettu turvallinen IT-käyttö

muistikapasiteetin ja prosessointitehon välitys

Helppo käyttöönotto ilman erityistä IT-tietämystä

optimoitu moneon avulla toteutettaviin DataScience -sovelluksiin

sisältäen konfigurointiin ja kunnossapitoon tarkoitetun laitehallintajärjestelmän (AMS)

voidaan käyttää IT-infrastruktuurista riippumatta

voidaan integroida IT-verkkorakenteisiin milloin tahansa

liitännät antureille ja IT-verkolle

Sisältökuvaus

Yhteensopivuus

Liitettävyy



Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance QHA300

Kunnossapito ja tuki

sisäänrakennetut päivitys-, varmuuskopiointi- ja tukitoiminnot
Appliance Management System -hallintatyökalun avulla

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Tehonkulutus	[W]	21; (maksimi: 47)

Lähdöt

Videolähtöjen lukumäärä	2; (DisplayPort)
-------------------------	------------------

Ohjelmisto / ohjelmointi

Sisältyvät lisenssit	appliance management system (AMS)
Lisenssiä koskeva huomautus	laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
Käyttöjärjestelmä	Debian Linux 11

AMS

Kieli	saksa; englantia; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea
-------	--

AMS-konsoli

Kieli	englanti
-------	----------

Järjestelmävaatimukset

Web-selain	Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
------------	--

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	Ethernet; RS232; USB
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä	3; (Gbit)
RS232-liitäntöjen lukumäärä	4; (RS232/RS422/RS485)
USB-liitäntöjen lukumäärä	4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...60
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	95; (40 °C ei-kondensoituva)
Suojausluokka		IP 40

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	2185,1
Mitat	[mm]	45 x 140 x 200

Laitteisto

Proessori	Intel Core i5-1145G7E quad-core
TPM-mikropiiri	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Työmuisti	16 GB
Massamuisti	1 TB SSD

Huomautuksia

Huomautuksia	moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen
--------------	---

QHA300



Laitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi tuotantoympäristössä

moneo appliance QHA300

Pakkausyksikkö

1 kpl