



Lisenssi moneo-ohjelmistojen virtuaaliympäristöissä
tapahtuvaa käyttöä varten

moneo vAppliance License



Sovellutus	
Sovellus	Virtuaalilaitteisto moneo-ohjelmiston käyttämiseksi olemassa olevassa IT-infrastruktuurissa
	moneo-ohjelmisto esiasennettuna
	sis. käyttöylläpidon hallintajärjestelmän
Konfiguraatio	OVF-tiedoston (.OVF) integrointi virtuaaliympäristöön ja sen jälkeen konfigurointi AMS-järjestelmässä (AMS = appliance management system)
Yhteensopivuus	VMware vSphere 7.0 tai uudempi versio
	Microsoft Hyper-V 2019 tai uudempi
Liitettävyys	liitännät antureille ja IT-verkolle
Kunnossapito ja tuki	sis. ylläpidon ja tuen seuraavan vuoden loppuun asti
Ohjelmisto / ohjelmointi	
Kieli	englanti
Tietoväline	lataus



Lisenssi moneo-ohjelmistojen virtuaaliympäristöissä tapahtuvaa käyttöä varten

moneo vAppliance License

Lisenssityyppi	yksittäinen lisenssi
Lisenssiluokka	täysversio
Järjestelmävaatimukset	
Min. CPU-jakso	1,8 GHz
Keskusyksikön ytimien minimimäärä	4
Min. RAM	8 GB
Grafiikan min. resoluutio	1920 x 1080
Verkkosovitin	2 x Ethernet 1 Gbit
Verkkoprotokolla	Ethernet TCP/IP
Käyttöjärjestelmä	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (tai uudempi versio)
Web-selain	Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Huomautuksia	
Huomautuksia	moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen