


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 referenssimerkki  
2 M3 syvyys 5 mm

**Tuotteen ominaisuudet**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Resoluutio            | 300 resoluutio |
| Akselin malli         | umpiakseli     |
| Akselihalkaisija [mm] | 6              |

**Sähköiset tiedot**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA] | 150        |

**Lähdöt**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sähköinen rakenne            | HTL    |
| Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50     |
| Kyt kentätaajuus [kHz]       | 300    |
| Oikosulkusuojaustyyppi       | < 60 s |
| Vaihe-ero A ja B [°]         | 90     |

**Mittaus- / asettelualue**

|            |                |
|------------|----------------|
| Resoluutio | 300 resoluutio |
|------------|----------------|


**Käyttöolosuhteet**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ympäristölämpötila [°C]         | -20...85  |
| Varastointilämpötila [°C]       | -30...100 |
| Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98        |
| Suojausluokka                   | IP 64     |



## Inkrementaalianturi umpiakselilla

RC-0300-I24/L2

| Hyväksynnät / testit                                |                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Iskunkestävyys                                      |                                                                                                                                                     | 100 g (6 ms)        |
| Tärinänkestävyys                                    |                                                                                                                                                     | 10 g (55...2000 Hz) |
| Mekaaniset tiedot                                   |                                                                                                                                                     |                     |
| Paino [g]                                           |                                                                                                                                                     | 475                 |
| Mitat [mm]                                          |                                                                                                                                                     | Ø 58 / L = 46       |
| Materiaalit                                         |                                                                                                                                                     | alumiini            |
| Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]              |                                                                                                                                                     | 12000               |
| Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm]                  |                                                                                                                                                     | 1                   |
| Referenssilämpötila momentti [°C]                   |                                                                                                                                                     | 20                  |
| Akselin malli                                       |                                                                                                                                                     | umpiakseli          |
| Akseli halkaisija [mm]                              |                                                                                                                                                     | 6                   |
| Akselimateriaali                                    |                                                                                                                                                     | teräs (1.4104)      |
| Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] |                                                                                                                                                     | 10                  |
| Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] |                                                                                                                                                     | 20                  |
| Sähköinen liitäntä                                  |                                                                                                                                                     |                     |
| Kaapeli: 2 m, PUR; aksiaalinen                      |                                                                                                                                                     |                     |
| ruskea                                              | A                                                                                                                                                   |                     |
| vihreä                                              | A käänteinen                                                                                                                                        |                     |
| harmaa                                              | B                                                                                                                                                   |                     |
| vaal.punainen                                       | B käänteinen                                                                                                                                        |                     |
| punainen                                            | 0-indeksi                                                                                                                                           |                     |
| musta                                               | 0-indeksi käänteinen                                                                                                                                |                     |
| sininen                                             | L+ anturi                                                                                                                                           |                     |
| valkoinen                                           | 0V anturi                                                                                                                                           |                     |
| ruskea/vihreä                                       | L+ (Up)                                                                                                                                             |                     |
| valkoinen/vihreä                                    | 0V (Un)                                                                                                                                             |                     |
| violetti                                            | häiriö käänteinen                                                                                                                                   |                     |
| vaippa                                              | kotelo                                                                                                                                              |                     |
| kaaviot ja käyrät                                   |                                                                                                                                                     |                     |
| Pulssikaavio                                        |  <p>pyörimissuunta myötäpäivään (akselin päästä katsottuna)</p> |                     |