




Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla

RM-8192-S24/N1U

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: RM8003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Resoluutio	8192 resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä
Tiedonsiirtoliitäntä	SSI-dataliitäntä
Akselin malli	holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akseli halkaisija [mm]	12

Sovellutus

Toimintaperiaate	absoluuttinen
Kierrosluku tyyppi	Monikierrosanturi

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	4,75...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 200

Tulot

Tulot	Pyörimissuunnan kääntö; Nollapisteen asetus
-------	---

Lähdöt

Koodaus	Gray-koodi; (kasuvat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna))
Signaalit	Tahdistustulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 485 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.); inkrementaalisignaali; 2 sinimuotoista inkrementaalisignaalia (A ja B) ; vaihesiirto 90°; 1 Vss 512 signaalijaksoa per kierros

Mittaus- / asettelualue

Resoluutio	8192 resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä
------------	--




Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla

RM-8192-S24/N1U

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		SSI-dataliitäntä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	75; (hetkellinen: 95 %)
Suojausluokka		IP 64
Hyväksynyt / testit		
Iskunkestävyys		100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys		30 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	452,4
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Materiaalit		alumiini
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	10000
Maks. liikkeellelähtömomentti	[Nm]	1
Referenssilämpötila momentti	[°C]	20
Akselin malli		holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akseli halkaisija	[mm]	12
Akselimateriaali		teräs (1.4104)
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	10
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	20
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Johtimet/nastoja ei kytketty (n.c.) ei saa käyttää.
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen / aksiaalinen		
sininen	anturi (Up)	
musta	Pyörimissuunnan kääntö	
punainen	n.c.	
valkoinen	anturi 0 V	
vihreä	Nollapisteen asetus	
ruskea	n.c.	
ruskea/vihreä	4,75...30 V (Up)	
violetti	kellopulssi	
keltainen	kellopulssi käänteinen	
valkoinen/vihreä	0 V (Un)	
vaippa	kotelo	
sininen / musta	B+	
punainen / musta	B-	
harmaa	data	
vihreä / musta	A+	
keltainen / musta	A-	
vaal.punainen	data käänteinen	

kaaviot ja käyrät

Pulssikaavio



kellopulssi

data

1 kellopulssi

2 data