



Yksikierros-absoluuttianturi umpiakselilla

RMK0013-C24/E

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	CAN	
Tehdasasetukset	tiedonsiirtonopeus: 125 kBit/s noodi-ID : 32	
CAN		
Protokolla	CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Tehdasasetukset	tiedonsiirtonopeus: 125 kBit/s noodi-ID : 32	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	98
Suojausluokka	IP 65; (kotelo: IP 65; akseli: IP 64)	
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys		100 g (6 ms)
Tärinänkestävyys		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[vuotta]	13
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	555
Mitat	[mm]	Ø 58 / L = 99
Materiaalit	alumiini	
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	12000
Akselin malli	umpiakseli	
Akselihalkaisija	[mm]	10
Akselimateriaali	teräs (1.4104)	
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	40
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä)	[N]	110
Kiinnitys	Laippakiinnitys	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Preoperational Mode	LED, vihreä vilkkuu
	Operational Mode	LED, vihreä
	Virheviesti	LED, punainen vilkkuu
Sähköinen liitäntä		
Liitinrima kytkentärasiaassa:		