


Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

Virtausvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Käynnistysviive	[s]	30
Kanavien lukumäärä		1

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	4 A, 250 V AC
Kytke-toiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluvarvo

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytke-pisteen asetus	potentiometri
Aluevalitsin neste / kaasu	liukukytin

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 40
Suojausluokka, liittimet		IP 20

Mekaaniset tiedot

Kotelo		DIN-kiskoon asennettava kotelo
Mitat	[mm]	75 x 55 x 110
Materiaalit		muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	11 x LED
--------	----------	----------



Vahvistin virtausantureille

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Huomautuksia


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: 16 x ...2,5 mm²

Liitäntä



1: Relais Virtausvalvonta

Johdinvärit :

BN = ruskea
BU = sininen
BK = musta
WH = valkoinen
GY = harmaa