


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
------------------	------------------

Sovellutus

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Sovellutus	laaja lämpötila-alue
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen	VS 0200
-----------------------	---------

Mittaus- / asettelualue

Nesteet

Asettelualue [cm/s]	3...300
Suurin herkkyys [cm/s]	3...60

Kaasut

Asettelualue [cm/s]	100...2000
Suurin herkkyys [cm/s]	100...800

Tarkkuus / poikkeamat


Lämpötilagradientti [K/min]	15
-----------------------------	----



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH

Vasteajat	
Vasteaika	[s] 2...10
Nesteet	
Vasteaika	[s] 2...10
Kaasut	
Vasteaika	[s] 2...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	Hastelloy C-22 (2.4602)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	Hastelloy C-22 (2.4602)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen
GY =	harmaa