


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH/10M

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon


Tuotteen ominaisuudet

 Prosessiliitäntä G 1/2 ulkokierre
Sovellutus

 Aine Nesteet; Kaasut; syövyttävät aineet

 Aineen lämpötila [°C] -25...80

 Painealue [bar] 30
Nesteet

 Aineen lämpötila [°C] -25...80
Kaasut

 Aineen lämpötila [°C] -25...80
Sähköiset tiedot

 Liitäntä vahvistimeen VS 0200
Mittaus- / asettelualue
Nesteet

 Asettelualue [cm/s] 3...300

 Suurin herkkyys [cm/s] 3...60
Kaasut

 Asettelualue [cm/s] 200...2000
Tarkkuus / poikkeamat

 Lämpötilagradientti [K/min] 15
Vasteajat

 Vasteaika [s] 1...10
Nesteet

 Vasteaika [s] 1...10



Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ABH/10M

Kaasut	
Vasteaika	[s] 1...10
Käyttöolosuhteet	
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Materiaalit	Hastelloy C-4 (2.4610)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	Hastelloy C-4 (2.4610)
Prosessiliitäntä	G 1/2 ulkokierre
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	tiivisteet: 2 x AMF 30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 10 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa