


Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFN12AAC/US-100

Artikkel ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SF5700 + E40127

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!


Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä 1/2" NPT

Sovellutus

Aine Nesteet; syövyttävät aineet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Painealue [bar] 5

Nesteet

Aineen lämpötila [°C] -25...80

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimeen VS 0200

Mittaus- / asettelualue
Nesteet

Asettelualue [cm/s] 0...60

Suurin herkkyys [cm/s] 0...20

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 7

Vasteajat

Vasteaika [s] 2...20

Nesteet

Vasteaika [s] 2...20




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFN12AAC/US-100

Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Materiaalit	PTFE	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PTFE	
Prosessiliitäntä	1/2" NPT	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m



Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa