


## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ZBB/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Prosessiliitäntä | G 1/2 ulkokierre |
|------------------|------------------|

## Sovellutus

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Sovellutus      | laaja lämpötila-alue |
| Aine            | Nesteet; Kaasut      |
| Painealue [bar] | 30                   |

## Nesteet

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sovellutus            | laaja lämpötila-alue |
| Aineen lämpötila [°C] | 0...120              |

## Kaasut

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aineen lämpötila [°C] | 0...100 |
|-----------------------|---------|

## Sähköiset tiedot

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Liitäntä vahvistimeen | VS 0200 |
|-----------------------|---------|

## Mittaus- / asettelualue

## Nesteet

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Asettelualue [cm/s]    | 3...300 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 3...60  |

## Kaasut

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Asettelualue [cm/s]    | 200...2000 |
| Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800  |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lämpötilagradientti [K/min] | 15 |
|-----------------------------|----|

## Vasteajat

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|

## Nesteet

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|

## Kaasut

|               |        |
|---------------|--------|
| Vasteaika [s] | 1...10 |
|---------------|--------|

## Käyttöolosuhteet


|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 67 |
|---------------|-------|



## Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ZBB/6M

| Mekaaniset tiedot                          |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Kotelo                                     | kierremalli                     |
| Materiaalit                                | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
| Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
| Prosessiliitäntä                           | G 1/2 ulkokierre                |
| Tarvikkeet                                 |                                 |
| Toimitettavat osat                         | tiivisteet: 2 x AMF 30          |
| Huomautuksia                               |                                 |
| Pakkausyksikkö                             | 1 kpl                           |
| Sähköinen liitäntä                         |                                 |
| Kaapeli: 6 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |                                 |
| Liitäntä                                   |                                 |



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| BK = | musta         |
| WH = | valkoinen     |
| GY = | harmaa        |