




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi

SFR12ADB/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet		
Prosessiliitântä		G 1/2
Sovellutus		
Aineen lämpötila	[°C]	-25...80
Painealue	[bar]	300
Mittaus- / asettelualue		
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...2000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	27 x 27 x 72
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitântä		G 1/2




Vahvistinyksikköön kytkettävä virtausanturi


SFR12ADB/US-100

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 (5 x 0.5mm²) m



Liitäntä



BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen
GY =	harmaa