


Virtausvahti

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 sisäkierre M18 x 1,5
2 asetuspainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Prosessiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine	Nesteet; Kaasut
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	30

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...36 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 90
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	15; (optinen osoitus)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	2
Lähtösignaali	kytkinsignaali



Virtausvahti

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	2
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Mittaus- / asettelualue

Nesteet		
Asettelualue [cm/s]		3...300
Suurin herkkyys [cm/s]		3...60
Kaasut		
Asettelualue [cm/s]		200...3000
Suurin herkkyys [cm/s]		200...800

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	300
-----------------------------	-----

Vasteajat

Vasteaika [s]	1...10
Nesteet	
Vasteaika [s]	1...10
Kaasut	
Vasteaika [s]	1...10

Ohjelmisto / ohjelmointi

Kytkeänpisteen asetus	painike
-----------------------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä	M18 x 1,5
Materiaalit	PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosessiliitännä	M18 x 1,5 sisäkierre

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen
--------	----------	---------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Virtausvahti

SID10ABBFPG/US-100-IPF

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

