


Virtausvahti

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SI5003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 sisäkierre M18 x 1,5
2 asetuspainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2

Prosessiliitäntä

M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine

Nesteet; Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Painealue [bar]

300

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]

-25...80

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

20...36 DC; (SELV/PELV mukaan)

Virrankulutus [mA]

< 90

Napaisuussuojaus

kyllä

Käynnistysviive [s]

15; (optinen osoitus)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Binäärilähtöjen lukumäärä: 2



Virtausvahti

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		2
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä		2
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	300
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkenäpisteen asetus		painike
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynyt / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Prosessiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre



Virtausvahti

SID10ADBFNKG/US-100-INF

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen
--------	----------	---------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

