


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 sisäkierre M18 x 1,5
2 asetuspainikkeet

**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre

Sovellutus

Aine	Nesteet; Kaasut; syövyttävät aineet
Aineen lämpötila [°C]	-25...80
Painealue [bar]	300

Nesteet

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Kaasut

Aineen lämpötila [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-5...10
Käyttöjännite [V]	85...265 AC
Nimellisjännite AC [V]	< 240
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Käynnistysviive [s]	15; (optinen osoitus)

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------



Virtausvahti

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Sähköinen rakenne		rele
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Koskettimien kuormitettavuus		3 A (250 V AC / 30 V DC); (kytkentämäärä: 20 milj. mekaaninen; kytkentäjaksoja 3 A kuormalla: 100.000 (sähköisesti); katkaisijan tyyppi: sulkeutuva)
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	45
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...60
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	300
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	1...10
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkentäpisteen asetus		painike
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	254,4
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		PBT-GF20
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		titaani (3.7035); O-rengas: FFKM 8 x 1,5
Prosessiliitäntä		M18 x 1,5 sisäkierre



Virtausvahti

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen
--------	----------	---------------------

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
--------------------	---

Huomautuksia


Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä

Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea