


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Prosessiliitäntä M12 x 1

Sovellutus

Painealue [bar] 5

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin kyllä

Kytkevävahvistimet Liitäntä vahvistimeen SC0001

Käynnistysviive [s] 60

Mittaus- / asettelualue

Kaasut

Asettelualue [cm/s] 10...2000

Suurin herkkyys [cm/s] 10...250

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min] 15

Vasteajat

Vasteaika [s] < 5

Kaasut

Vasteaika [s] < 5

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka IP 67

Mekaaniset tiedot

Mitat [mm] M12 x 1

Kierremerkintä M12 x 1



Ilmavirtausvahdit

LTM1202B1A

Materiaalit	messinki niklattu
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	anturipinta: PBT
Prosessiliitäntä	M12 x 1

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



YE = Johdinvärit :
 GN = keltainen
 WH = vihreä
 valkoinen