


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: SL0101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitännä	Ø 23 mm

Sovellutus

Painealue [bar]	1
-----------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	80...250 AC/DC
Napaisuussuojaus	ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asetteluarvo
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Mittaus- / asettelualue

Kaasut	
Asettelualue [cm/s]	100...1000
Suurin herkkyys [cm/s]	100...400



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA

Tarkkuus / poikkeamat		
Lämpötilagradientti	[K/min]	5
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	3...60
Kaasut		
Vasteaika	[s]	3...60
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Kytkeänpisteen asetus		potentiometri
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	Ø 23
Materiaalit		kotelo: PBT; anturipinta: titaani
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PBT; titaani
Prosessiliitäntä		Ø 23 mm
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike: 1, E40048
		ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl




Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea
Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen