


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm

Sovellutus

Painealue	[bar]	1
-----------	-------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	80...250 AC / 90...250 DC
Napaisuussuojaus		ei

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Rähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-----------------------

Lähdöt

Lähtösignaali	kytkinsignaali
Rähtöjen lukumäärä	1
Koskettimien kuormitettavuus	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Kytkintoiminta, virtausvalvonta	rele vetäneenä, kun virtaus > asettelualue
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Mittaus- / asettelualue

Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	100...1000
Suurin herkkyys	[cm/s]	100...400

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti	[K/min]	5
---------------------	---------	---



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA/PH

Vasteajat		
Vasteaika	[s]	3...60
Kaasut		
Vasteaika	[s]	3...60
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus	potentiometri	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-15...50
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka	IP 65	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	201
Mitat	[mm]	Ø 23
Materiaalit	kotelo: PBT; anturipinta: titaani	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	PBT; titaani	
Prosessiliitäntä	Ø 23 mm	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Pantakiinnike: 1, E40048 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus Tarkista laitteen turvallinen toiminta oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	



Ilmavirtausvahdit

SLG23CEEAKOA/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea
Johdinvärit :

BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta
WH =	valkoinen